

力登安全KVM切换器

特性和优势

特性	优势
通过最新NIAP PP 4.0要求的测试和认证	通过NIAP 4.0外围共享交换机保护配置文件认证。
隔离的KVM通道	隔离的KVM端口-不可能在不同分类级别的连接计算机之间传输数据。
机箱入侵检测	如果机箱盖从开关上取下,则设备无法操作,LED灯闪烁。
USB读卡器支持	只识别认证过的的USB设备(键盘,鼠标和智能卡读卡器),以防止无意和不安全的数据传输。
端口切换按钮和可选的远程端口开关	在已连接的计算机之间切换KVM只能通过批准的方式,即没有不安全的热键。
安全缓冲区设计	键盘数据传输到交换机后自动清除。
固定固件	Raritan安全桌面KVM交换机固件不能重新编程,以防止试图改变交换机的逻辑。
超高清/4K分辨率	卓越的视频质量。最大分辨率为- 3840x2400
支持Common Access Card (CAC)	所有型号均支持CAC认证。
支持带音频的数字视频输出	仅支持HDMI和显示端口。
内部电源	内置AC110-240V电源。