



适合IT/AV应用远程电源控制

力登PXO系列紧凑型电源分配单元 (PDU) 为IT人员不易到达的位置提供智能、可视以及可控制的访问。现在, 您可以为IT和AV应用程序获取与传统数据中心等同功能选择, 包括电源的可靠性、安全性、扩展性和丰富的功能选项。

PXO超薄和节约空间的机箱设计, 使设备几乎可以安装在任何地方, 比如会议室桌子下、壁挂式显示器或电视后面、POS机、工业设备上等等。启用网络控制器可以允许客户在世界任何地方, 24x7不间断地对设备进行监视和控制。

此外, PXO还配备了許多节约成本和创新功能的设计。可远程切换的端口允许电源对特定端口进行循环开关, 而不必派遣IT人员重新启动设备, 从而减少了运营成本。可选传感器, 包括根据房间占用情况来决定打开和关闭设备的运动探测器, 更是免去了额外的成本。

优势

- 便于安装的紧凑型外形设计
- 120V NEMA和208V IEC选项
- 端口远程循环供电
- 通电设备的可视性和可控性
- 企业级IT安全
- 内置电涌保护器
- 先进的告警和智能技术
- 通过一个简洁直观、基于web的用户界面即可进行远程访问
- 开放平台, 可与现有的管理系统相集成
- USB远程启用/禁用
- 可选的环境监测传感器和运动控制传感器的连接, 方便远程监测

PXO端口选项



PXO-2401CR (C13 端口)



PXO-2402R (NEMA 5-20R 端口)

PXO适合用在哪些地方?

PXO系列PDU用于分布式AV和IT应用, 包括:

- 会议室/办公桌
- 实验室环境
- 银行ATM机
- 边缘计算
- 零售POS机
- 教育行业
- 电子游戏 (赌场)
- 医疗保健行业





通过XERUS技术进行供电


PXO PDU内置力登Xerus™ 技术平台, 其设计初衷旨在支持高性能IT应用。可提供高效率、高安全性、高级告警功能, 以及对供电设备的完全可见性。

PXO 型号

PXO-2402R



PXO-2401CR



可选型号包括NEMA端口 (120V) 或IEC端口 (220-240V), 使单个PDU平台能够在国内以及国际的应用中实现标准化。通用的C20输入端口可与任何行业标准的交流电源线一起灵活部署。

产品型号	尺寸 高x宽x深 (mm: 英寸)	电压	输入端口型号	附带电源线	输出端口	额定电流	容量
PXO-2401CR	44 x 220 x 133 1.7英寸 x 8.7英寸 x 5.2英寸	200-240伏	IEC60320 C20标准	IEC60320 C20标准	4 x C13 (锁定)	16安	3.2-3.8 千伏安
PXO-2402R	44 x 220 x 133 1.7英寸 x 8.7英寸 x 5.2英寸	100-120伏	IEC60320 C20标准	NEMA 5-15P	4个NEMA 5-20R	12安	1.2-1.4 千伏安

获取更多信息请访问 www.raritan.com/ap/cn/pxo 或拨打电话
010-58256670 (北京)、021-62112176 (上海)、020-87555561 (广州)

©2020年力登公司版权所有。Raritan®为力登公司或其全资子公司的注册商标或商标。其他为其各自拥有者之注册商标或商标。从1985年开始, 力登就为IT专业人士研发KVM交换机, 对服务器进行远程管理。今天, 作为罗格朗旗下的一个品牌, 我们是智能PDU的引领者。在全球500强排名前十的十家科技公司中, 有9家采用我们的解决方案, 大大提高了可靠性和智慧性。点击力登网站: www.raritan.com/ap/cn 了解更多力登资讯。V1272R1

Raritan
A brand of **Legrand**